


E2M203



Cabo de conexão para câmeras com saída de vídeo

CONNECTION CABLE M16 5M



Campo de aplicação	
Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro
Modelo	câmera com saída de vídeo O2M20x
Sem silicone	sim
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	< 60 DC
Classe de proteção	II
Capacidade de carga total [A]	4
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-45...85
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Peso [g]	307,5
Materiais	invólucro: PVC; vedação: EPDM
Material porca	PVC
Notas	
Quantidade	1 peça
conexão elétrica - conector	

Conexão: 1 x M16, reto; codificação: A; Bloqueio: PVC; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm






Cabo de conexão para câmeras com saída de vídeo

CONNECTION CABLE M16 5M

conexão elétrica

cabo: 5 m, PVC, preto, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M16, reto; codificação: A; Bloqueio: PVC; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm

