


E2M204



Cabo de conexão para câmeras com saída de vídeo

CONNECTION CABLE M16 11M



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro
Modelo	câmera com saída de vídeo O2M20x
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 60 DC
Classe de proteção	II
Capacidade de carga total [A]	4

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-45...85
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	589,5
Materiais	invólucro: PVC; vedação: EPDM
Material porca	PVC

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

cabo: 11 m, PVC, preto, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M16, reto; codificação: A; Bloqueio: PVC; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm



E2M204




Cabo de conexão para câmeras com saída de vídeo

CONNECTION CABLE M16 11M

conexão elétrica

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M16, reto; codificação: A; Bloqueio: PVC; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm

