


E2M235



Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	12 DC; (±1,5V)
Proteção contra sobretensão		sim
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...125
Umidade de armazenamento	[%]	< 75; (umidade relativa)
Tempo de armazenamento	[MON]	24
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	149
Materiais		invólucro: ABS preto
Acessórios		
Material incluído		Capas de proteção
Notas		
Quantidade		1 peça




Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT

conexão elétrica - conector

Conexão: M16; codificação: A



MON

1	núcleo do cabo Koax sinal do vídeo
2	tela Koax vídeo GND
3	não conectado
4	não conectado

conexão elétrica - soquete

Conexão: M16; codificação: A



C1...3

1	núcleo do cabo Koax sinal do vídeo
2	tela Koax vídeo GND
3	U+
4	0 V