


E30406



Conversor de tensão

VOLTAGE CONVERTER



Dados elétricos		
Tensão nominal DC	[V]	9...27
Consumo de corrente	[mA]	< 500
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Saídas		
Proteção contra curto-circuitos		sim
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 40
Certificações / testes		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 15 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiado	30 V/m (80...1000 MHz)
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV alicate de acoplamento
	EN 61000-4-6 AF com fio	10 V (0,15...80 MHz)
Dados mecânicos		
Peso	[g]	151
Materiais		PBT-GF20
Material da vedação		FKM
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica - soquete		
cabo: 1 m, PUR		
Conexão: 1 x M12; Corpo: TPU, laranja; Bloqueio: latão, niquelado; vedação: FKM		

E30406




Conversor de tensão

VOLTAGE CONVERTER

conexão elétrica

Conexão



conexão elétrica - conector

cabo: 1 m, PUR

Conexão: 1 x M12; Corpo: TPU, laranja; Bloqueio: latão, niquelado; vedação: FKM