


# E30436



## Cabos de conexão com conector de válvula

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A




| Área de aplicação         |      |                             |
|---------------------------|------|-----------------------------|
| Característica especial   |      | sem silicone; sem halogênio |
| Sem silicone              |      | sim                         |
| Dados elétricos           |      |                             |
| Tensão de operação        | [V]  | < 50 AC / < 60 DC           |
| Capacidade de carga total | [A]  | 4                           |
| Condições ambientais      |      |                             |
| Temperatura ambiente      | [°C] | -25...85                    |
| Proteção                  |      | IP 65                       |
| Dados mecânicos           |      |                             |
| Peso                      | [g]  | 66,7                        |
| Material do invólucro     |      | TPU                         |
| Material porca            |      | latão, niquelado            |
| Material da vedação       |      | FKM                         |
| Observações               |      |                             |
| Unidades por embalagem    |      | 1 peça                      |

## Cabos de conexão com conector de válvula

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

### conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, reto; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm



### conexão elétrica

cabo: 0,4 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm²

#### Conexão



Cores dos fios :

BK = preto

BN = marrom

BU = azul

GN/YE = verde/amarelo

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; vedação: FKM; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm

