




Botão teach para sensores de pressão

TEACHT BOTTON F EPS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Condições ambientais		
Proteção		IP 40
Dados mecânicos		
Materiais		1.4305 (aço inoxidável / 303); PA; PMMA
Observações		
Observações		n.c. = não conectado
Unidades por embalagem		1 peça

E30051




Botão teach para sensores de pressão

TEACHT BOTTON F EPS

conexão elétrica

cabo: 0,9 m, PUR

Conexão



BN =

BU =

Cores dos fios :

marrom

azul