

E30080




Fonte de alimentação conectável

POWER SUPPLY 24V IP40/IP67

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E80120

Quando seleccionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



- 1 fonte de alimentação
2 Conexão M12



Dados elétricos		
Frequência nominal AC	[Hz]	50...60
Range de tensão da entrada AC	[V]	100...240
Tensão de saída DC	[V]	24
Corrente de entrada (tensão nominal de 230 V AC / 50 Hz)	[A]	0,2
Saídas		
Corrente total de saída	[A]	0,33
Condições ambientais		
Proteção	IP 40; (Conexão M12: IP 67)	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	135
Materiais	PPE	
Notas		
Quantidade	1 peça	
conexão elétrica		
cabo: 2 m; 2 x 0,5 mm²		
Conexão: 1 x M12		