


Tampas de vedação para conexões de processo

ADAPTER PLUG ASEPTOFLEX VARIO



- 1 encaixe para anel de vedação DIN 3869-33-FKM
 2 Somente para O'Ring 24 x 2 (EPDM) ou anéis de vedação opcionais

EC 1935/2004 EHEDG Certified 

Área de aplicação		
Resistência à pressão	[bar]	100
Certificações / testes		
Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.	
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	203
Materiais em contato com o fluido	1.4435 (aço inoxidável / 316L) características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4; anel de vedação: FKM	
Conexão de processo	conexão da rosca G 1 rosca externa Aseptoflex Vario	
Acessórios		
Material incluído	Anéis o-ring: 1 x 24 x 2 (EPDM), contato com a substância, E30054 anéis de vedação: 1, DIN 3869-33-FKM	
Acessório opcional	anel O: 24 x 2 (FKM), contato com a substância, E30123 anel de vedação: PEEK, contato com a substância, E30124	
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	