




Sifão

SIPHON TUBE G1/2



1 manga conforme DIN 16283

Área de aplicação

Aplicação	para aplicações industriais
Substâncias	fluidos líquidos e gasosos

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso	[g]	758,2
Materiais		1.0345 (aço)
Conexão do sensor		G 1/2
Conexão de processo		G 1/2

Acessórios

Material incluído	vedação: 2, PTFE
-------------------	------------------

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

E30141



Sifão

SIPHON TUBE G1/2


Outros dados

fluido: água, temperatura ambiente: 25 °C

temperatura do fluido na frente do sifão °C	temperatura do fluido atrás do sifão °C
85	35
150	50

diagrama e curvas

Pressão de operação



p Pressão de operação
t temperatura operacional antes do sifão