




Adaptador de processo Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/1



CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Campo de aplicação

Resistência à pressão	[bar]	25
MAWP nas aplicações segundo CRN	[bar]	25

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso	[g]	204,5
Materiais		1.4435 (aço inoxidável / 316L)
Conexão do sensor		G 1/2 cone de vedação
Conexão de processo		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias		0,4 / 4

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------