


E33405



Adaptador de processo Tri-Clamp

ADAPT G1/2 - 3A/DN38



- 1 Adaptador
- 2 anel de vedação
- 3 orifício de purga
- 4 borda de vedação



Área de aplicação

Resistência à pressão [bar] 25

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.

Instruções de segurança A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]	142,5
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Conexão do sensor	G 1/2 cone de vedação
Conexão de processo	Clamp DN38 (1,5")
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias	< 0,8 / 8
Vedação	metal em PEEK
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H3

E33405



Adaptador de processo Tri-Clamp

ADAPT G1/2 - 3A/DN38

Acessórios

Material incluído	anel O: 1, EPDM
-------------------	-----------------

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------