




Adaptador de processo Clamp DIN 11864

ADAPT DIN11864-3-NKS-A/DN32 / G1/2



- 1 orifício de purga
2 borda de vedação



Área de aplicação

Modelo	com porta de escape, para tubos, DN 32 (DIN 11866, Reihe A)
Resistência à pressão [bar]	40
Aviso da resistência à pressão	para a conexão sensor - adaptador

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]	365
Materiais em contato com o fluido	1.4435 (aço inoxidável / 316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4
Conexão do sensor	G 1/2 cone de vedação
Conexão de processo	Clamp DN32 DIN 11864-3-A-NKS

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------