


Adaptador de processo para união roscada DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



1 Somente para O'Ring DIN 11864-R-40x5

EHEDG Tested 

Área de aplicação

Modelo	para tubos DN 40 (DIN 11866, Reihe A)
Resistência à pressão [bar]	40

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
Norma	DIN 11864-BS-A-41x1,5-1.4435-H3

Dados mecânicos

Peso [g]	399
Materiais	1.4435 (aço inoxidável / 316L)
Conexão do sensor	G 1/2 cone de vedação
Conexão de processo	Adaptador de tubo DN40 DIN 11864-1-A-BS
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias	0,4 / 4

E33408



Adaptador de processo para união roscada DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Classe de higiene de acordo
com a norma DIN 11866

H3

Acessórios

Material incluído

anel O:, FKM

Observações

Unidades por embalagem

1 peça