




Adaptador de processo para união roscada SMS

ADAPT G1/2-SMS DN25

EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM** **FDA****Campo de aplicação**

Resistência à pressão	[bar]	40
-----------------------	-------	----

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
--------------------------------------	--

Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
-------------------------	--

Dados mecânicos

Peso	[g]	175
Materiais		1.4435 (aço inoxidável / 316L)
Conexão do sensor		G 1/2 cone de vedação
Conexão de processo		união roscada SMS DN25
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias		0,4 / 4

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------