


Adaptador de processo Tri-Clamp

ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5



1: orifício de purga



EC 1935/2004 FDA

Área de aplicação

Modelo	com porta de escape
Resistência à pressão [bar]	100

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]	156,5
Materiais em contato com o fluido	1.4435 (aço inoxidável / 316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4
Conexão do sensor	G 1 cone de vedação
Conexão de processo	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Vedação	anel de vedação
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4

Acessórios

Material incluído	anel O: 26 x 3, EPDM, conforme FDA, E30438
	anel O: 26 x 3, FKM, conforme FDA, E30437

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------