


Adaptador de processo Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2"



1 borda de vedação

CRN EC 1935/2004 FCM 

Campo de aplicação

Resistência à pressão	[bar]	16
MAWP nas aplicações segundo CRN	[bar]	16

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso	[g]	231
Materiais em contato com o fluido	1.4435 (aço inoxidável / 316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4	
Conexão do sensor	G 1 Rosca interna Aseptoflex Vario	
Conexão de processo	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
Vedação	metal em metal	
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4	

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------