




Adaptador de processo para união roscada de tubos de leite

ADAPT IFM-DIN11851 DN32/1.25"



1 borda de vedação

EC 1935/2004 FCM FDA

Área de aplicação

Resistência à pressão [bar] 40

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão

Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.

Instruções de segurança

A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]	136
Materiais em contato com o fluido	1.4435 (aço inoxidável / 316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4
Conexão do sensor	G 1 Rosca interna Aseptoflex Vario
Conexão de processo	Uniões roscadas para tubos de leite DN32 (1,25") DIN 11851
Vedação	metal em metal
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4

Observações

Unidades por embalagem 1 peça