


Adaptador de processo para união roscada de tubos de leite

ADAPT IFM-DIN11851 DN40/1.5"



1 borda de vedação

EC 1935/2004 FCM 

Área de aplicação

Resistência à pressão	[bar]	40
-----------------------	-------	----

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso	[g]	199
Materiais em contato com o fluido	1.4435 (aço inoxidável / 316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4	
Conexão do sensor	G 1 Rosca interna Aseptoflex Vario	
Conexão de processo	Unões roscadas para tubos de leite DN40 (1,5") DIN 11851	
Vedação	metal em metal	
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4	

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------