


## Adaptador de processo para união roscada SMS

ADAPT IFM-SMS DN50/2"



1 borda de vedação

EC 1935/2004 FCM FDA

## Área de aplicação

Resistência à pressão [bar] 25

## Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão

Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.

Instruções de segurança

A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

## Dados mecânicos

Peso [g] 267

Materiais em contato com o fluido

1.4435 (aço inoxidável / 316L) ; características da superfície : Ra&lt;0,4 / Rz 4

Conexão do sensor

G 1 Rosca interna Aseptoflex Vario

Conexão de processo

união roscada SMS DN50 (2")

Vedação

metal em metal

Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866

H4

## Observações

Unidades por embalagem 1 peça