


Adaptador de processo Tri-Clamp

ADAPT G3/4-CLAMP ISO2852/1-1.5

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E33201 ou E33401

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação

Resistência à pressão	[bar]	16
-----------------------	-------	----

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
--------------------------------------	--

Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
-------------------------	--

Dados mecânicos

Peso	[g]	165,5
------	-----	-------

Materiais em contato com o fluido	1.4404 (aço inoxidável / 316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4
-----------------------------------	--

Conexão do sensor	G 3/4
-------------------	-------

Conexão de processo	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
---------------------	---

Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4
---	----

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------