




Adaptador de processo Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852/3

Artigo descontinuado



- 1 Rosca aséptica
2 Selo aséptico

EC 1935/2004 FDA

Campo de aplicação

Resistência à pressão [bar] 10

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.

Instruções de segurança A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]	554,4
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Conexão do sensor	Aseptoflex
Conexão de processo	Clamp DN65 (3") DIN 32676 (ISO 2852)
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias	0,4 / 4
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4

Notas

Quantidade 1 peça