

Adaptador de processo Tri-Clamp


ADA IFM-CLAMP ISO2852/2 O-RG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E33202

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

o produto alternativo requer o uso de um sensor novo com rosca externa Aseptoflex Vario



- 1 Rosca aséptica
2 anel O 24 x 2 FPM 80SH



EC 1935/2004 FDA

Área de aplicação

Montagem	com anel-O
Resistência à pressão [bar]	16

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]	247,5
Tipo de montagem	com anel-O
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L); anel O: EPDM
Conexão do sensor	Aseptoflex
Conexão de processo	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias	0,4 / 4
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4

Acessórios

Acessório opcional	Anéis o-ring: 5, EPDM, E30054 Anéis o-ring: 5, FPM (Viton), E30053
--------------------	---

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------