



Adaptador de processo para união rosca de tubos de leite


ADAPT IFM-DIN11851/DN50 (2)

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E33713

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

o produto alternativo requer o uso de um sensor novo com rosca externa Aseptoflex Vario



- 1 Rosca aséptica
2 Selo aséptico

EC 1935/2004 FCM 

Área de aplicação

Resistência à pressão [bar] 25

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão

Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.

Instruções de segurança

A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g] 349,5

Materiais 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Conexão do sensor Aseptoflex

Conexão de processo Uniões rosca para tubos de leite DN50 (2") DIN 11851

Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias 0,4 / 4

Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866 H4

Observações

Unidades por embalagem 1 peça