

E33014




Adaptador de processo para união roscada de tubos de leite

ADAPT IFM-DIN11851/DN65(2.5)

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

o produto alternativo requer o uso de um sensor novo com rosca externa Aseptoflex Vario



- 1 Rosca aséptica
- 2 Selo aséptico

EC 1935/2004 FCM FDA

Área de aplicação

Resistência à pressão [bar] 25

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]	581
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Conexão do sensor	Aseptoflex
Conexão de processo	Uniões roscadas para tubos de leite DN65 (2,5") DIN 11851
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias	0,4 / 4
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4

Observações

Unidades por embalagem 1 peça