



Adaptador de processo Varivent


ADAP IFM-VARIV D=50(DN25/1)

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E33721

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

o produto alternativo requer o uso de um sensor novo com rosca externa Aseptoflex Vario



- 1 Rosca aséptica
2 Selo aséptico

EC 1935/2004 EHEDG Certified 

Área de aplicação

Resistência à pressão [bar] 25

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.

Instruções de segurança A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]	241,8
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Conexão do sensor	Aseptoflex
Conexão de processo	Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias	0,4 / 4
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4

Observações

Unidades por embalagem 1 peça