


Adaptador de montagem para sensores de processo

ADAPT IFM-APV

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



1 Rosca aséptica

Área de aplicação

Resistência à pressão	[bar]	10
-----------------------	-------	----

Dados mecânicos

Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Conexão do sensor	Aseptoflex
Conexão de processo	Flange
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias	0,4 / 4
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------