E33031

Adaptador de processo para união roscada SMS

ADAPT IFM-SMS DN40 (1.5)

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E33731

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

o produto alternativo requer o uso de um sensor novo com rosca externa Aseptoflex Vario



1 Rosca aséptica
2 Selo aséptico

EC 1935/2004 FCM FDA

Área de aplicação		
Resistência à pressão	[bar]	40
Certificações / testes		
Diretiva de equipamentos sob pressão		Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança		A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
Dados mecânicos		
Peso	[g]	167,5
Materiais		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Conexão do sensor		Aseptoflex
Conexão de processo		união roscada SMS DN40 (1,5")
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias		0,4 / 4
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866		H4
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça