




Adaptador de montagem para sensores de processo

ADAPT IFM-SUEDMO DN25

Artigo descontinuado



- 1 Rosca aséptica
2 Selo aséptico

EC 1935/2004 

Área de aplicação

Resistência à pressão [bar]	16
-----------------------------	----

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]	144,8
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Conexão do sensor	Aseptoflex
Conexão de processo	Clamp DN25
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias	0,4 / 4

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------