


Adaptador de montagem para sensores de processo

ADAPT IFM-SUEDMO DN25 O-RG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



- 1 Rosca aséptica
2 Selo aséptico

Área de aplicação

Montagem	com anel-O
Resistência à pressão [bar]	16

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Tipo de montagem	com anel-O
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Conexão do sensor	Aseptoflex
Conexão de processo	Clamp DN25
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias	0,4 / 4
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------