


Adaptador de montagem para sensores de processo

ADAPT IFM-SMS DN40(1.5)GWD

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



- | | |
|---|----------------|
| 1 | Rosca aséptica |
| 2 | Selo aséptico |

Área de aplicação

Resistência à pressão	[bar]	25
-----------------------	-------	----

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Conexão do sensor	Aseptoflex
Conexão de processo	Flange DN40 (1,5")
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias	0,4 / 4
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------