

Adaptador de processo para união rosca DIN 11864


ADAPT IFM-DIN11864-1A / DN40

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E33302

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

o produto alternativo requer o uso de um sensor novo com rosca externa Aseptoflex Vario



1 Rosca aséptica

EC 1935/2004 

Área de aplicação

Resistência à pressão [bar] 25

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão

Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.

Instruções de segurança

A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g] 224,5

Materiais 1.4404 (aço inoxidável / 316L); anel O: EPDM

Conexão do sensor Aseptoflex

Conexão de processo Adaptador de tubo DN40 DIN 11864-1-A-BS

Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias 0,4 / 4

Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866 H4

E33102



Adaptador de processo para união roscada DIN 11864

ADAPT IFM-DIN11864-1A / DN40

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------