E33133

Adaptador de processo Clamp DIN 11864

ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN42,4

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



1 Rosca aséptica
2 Selo aséptico

EC 1935/2004 FDA

Área de aplicação		
Montagem		para tubos ISO (série B)
Resistência à pressão	[bar]	25
Certificações / testes		
Diretiva de equipamentos sob pressão		Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança		A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
Dados mecânicos		
Peso	[g]	259
Tipo de montagem		para tubos ISO (série B)
Materiais		1.4435 (aço inoxidável / 316L)
Conexão do sensor		Aseptoflex
Conexão de processo		Clamp DN42,2 DIN 11864-3-A-BKS
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias		0,4 / 4
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866		H4
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça