


Adaptador de processo para união roscada de tubos de leite

ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2"



- 1 Aseptoflex Vario
2 superfície de vedação

EC 1935/2004 

Campo de aplicação

Resistência à pressão [bar] 25

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]	346
Materiais em contato com o fluido	1.4435 (aço inoxidável / 316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4
Conexão do sensor	G 1 Rosca interna Aseptoflex Vario
Conexão de processo	Unões roscadas para tubos de leite DN50 (2") DIN 11851
Vedação	anel de vedação
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4

Acessórios

Material incluído	anel O: 1 x 24 x 2, EPDM, conforme FDA, E30054
Acessório opcional	anel O: 1 x 24 x 2, FKM, conforme FDA, E30123
	anel de vedação: 1, PEEK, conforme FDA, E30124

Notas

Quantidade 1 peça