


Adaptador de processo Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)3A



- 1 Aseptoflex Vario
2 orifício de purga
3 superfície de vedação



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Área de aplicação

Modelo	com porta de escape
Resistência à pressão [bar]	25

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]	462
Materiais em contato com o fluido	1.4435 (aço inoxidável / 316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4
Conexão do sensor	G 1 Rosca interna Aseptoflex Vario
Conexão de processo	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Vedação	anel de vedação
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4

Acessórios

Material incluído	anel O: 1 x 24 x 2, EPDM, conforme FDA, E30054
-------------------	--

E33229



Adaptador de processo Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)3A

Acessório opcional	anel O: 1 x 24 x 2, FKM, conforme FDA, E30123
	anel de vedação: 1, PEEK, conforme FDA, E30124
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça