


Adaptador de processo com placa de flange DRD

ADAPT IFM-DRD D=65

EC 1935/2004 

Área de aplicação

Resistência à pressão	[bar]	25
-----------------------	-------	----

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso	[g]	615
Materiais em contato com o fluido	1.4435 (aço inoxidável / 316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4	
Conexão do sensor	G 1 Rosca interna Aseptoflex Vario	
Conexão de processo	DRD-Flansch Ø 65 mm	
Vedação	anel de vedação	
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4	

Acessórios

Material incluído	anel O: 1 x 24 x 2, EPDM, conforme FDA, E30054
-------------------	--

E33242



Adaptador de processo com placa de flange DRD

ADAPT IFM-DRD D=65

Acessório opcional	anel O: 1 x 24 x 2, FKM, conforme FDA, E30123
	anel de vedação: 1, PEEK, conforme FDA, E30124
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça