




Adaptador de processo Clamp DIN 11864

ADAPT DIN11864-3-NKS-A/DN32/G1 3A



- 1 Rosca interna G1 Aseptoflex Vario
- 2 orifício de purga
- 3 Somente para O'Ring 24x2
- 4 superfície de vedação



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Área de aplicação	
Modelo	para tubos, para equipamentos com adaptador asséptico, para tubos, DN 32 (DIN 11866, Reihe A), DN 32 (DIN 11866, Reihe A)
Resistência à pressão [bar]	40
Certificações / testes	
Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
Dados mecânicos	
Peso [g]	130,5
Materiais em contato com o fluido	1.4435 (aço inoxidável / 316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4
Conexão do sensor	G 1 Rosca interna Aseptoflex Vario
Conexão de processo	Clamp DN32 DIN 11864-3-A-NKS
Vedação	anel de vedação
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4
Acessórios	
Material incluído	anel O: 1 x 24 x 2, EPDM, conforme FDA, E30054
Acessório opcional	anel O: 1 x 24 x 2, FKM, conforme FDA, E30123 anel de vedação: 1, PEEK, conforme FDA, E30124
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça