


Peça em T

T-ADAPT G1 DN15



- 1 Aseptoflex Vario
2 superfície de vedação

EC 1935/2004 

Área de aplicação

Resistência à pressão [bar]

25

Aviso da resistência à pressão

para a conexão sensor - adaptador

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão

Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.

Instruções de segurança

A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]

273,5

Materiais em contato com o fluido

1.4404 (aço inoxidável / 316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4

Conexão do sensor

G 1 Aseptoflex Vario

Conexão de processo

Adaptador para soldagem Ø 19 mm

Vedação

anel de vedação

Acessórios

Material incluído

anel O: 1 x 24 x 2, EPDM, conforme FDA, E30054

Acessório opcional

anel O: 1 x 24 x 2, FKM, conforme FDA, E30123

Observações

Unidades por embalagem

1 peça