


Adaptador de processo para união roscada DIN 11864

ADA DIN11864-1A DN33,7 REIHE B



1 orifício de purga



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Área de aplicação

Modelo	para tubos ISO (série B)
Resistência à pressão [bar]	40

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]	142
Tipo de montagem	para tubos ISO (série B)
Materiais em contato com o fluido	1.4435 (aço inoxidável / 316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4
Conexão do sensor	G 1 Rosca interna Aseptoflex Vario
Conexão de processo	Adaptador de tubo DN33,7 DIN 11864-1-A-BS
Vedação	anel de vedação
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4

Acessórios

Material incluído	anel O: 1 x 24 x 2, EPDM, conforme FDA, E30054
Acessório opcional	anel O: 1 x 24 x 2, FKM, conforme FDA, E30123
	anel de vedação: 1, PEEK, conforme FDA, E30124

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------