






Adaptadores de processo universais

ADAPT UNI RD52



- 1 anel O 38 x 2 (FKM) Conforme a FDA
- 2 anel O 36 x 3 (EPDM) Conforme a FDA
- 3 superfície de vedação
- 4 Aseptoflex Vario

EC 1935/2004

Campo de aplicação

Resistência à pressão [bar] 16

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão

Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.

Instruções de segurança

A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

E33340



Adaptadores de processo universais

ADAPT UNI RD52

Dados mecânicos	
Peso [g]	364,5
Materiais em contato com o fluido	1.4435 (aço inoxidável / 316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4
Conexão do sensor	G 1 Rosca interna Aseptoflex Vario
Conexão de processo	Adaptadores de processo universais Rd 52
Vedação	anel de vedação
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4
Acessórios	
Material incluído	anel O: 24 x 2, EPDM, conforme FDA, E30054
	anel O: 38 x 2, FKM
	anel O: 36 x 3, EPDM, conforme FDA
Acessório opcional	anel O: 24 x 2, FKM, conforme FDA, E30123
	anel de vedação, PEEK, conforme FDA, E30124
Notas	
Quantidade	1 peça