




Tubo protetor para sensores de temperatura

HYGIENIC THERMOWELL L=050

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



1 Rosca aséptica



EC 1935/2004 EHEDG Tested FDA

Área de aplicação

Modelo	para sensores de temperatura Ø 10 mm
Aplicação	sistemas higiênicos
Fluidos recomendados	Meios pastosos e sólidos
Resistência à pressão [bar]	25

Faixa de medição / de ajuste

Comprimento da haste L [mm]	45
-----------------------------	----

Dados mecânicos

Peso [g]	173,5
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Conexão do sensor	G 1/2 Ø 10 mm
Conexão de processo	Aseptoflex
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias	< 0,6 / -

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------