

Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FIBRE OPTIC 5M



Área de aplicação

Modelo	conexão com os sensores de temperatura infravermelhos TWxx11
--------	--

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-40...250
----------------------	------	-----------

Dados mecânicos

Peso	[g]	365
Conexão de fibra ótica		1/4"-36UNS-2A
Versão da sonda		reto
Comprimento	[mm]	5000
Raio de curvatura mínimo	[mm]	120
Disposição de fibras		●
Material da fibra ótica		quartzo / quartz
Material da sonda de fibra ótica		CuNiZn
Material do revestimento da fibra ótica		aço inoxidável

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------