


Tubo protetor de soldagem para sensores de temperatura

THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=230



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Área de aplicação

Modelo	para sensores de temperatura EL = 300 mm
Resistência à pressão [bar]	400

Precisão / desvios

Velocidade de fluxo máx. permitida [m/s]	25
--	----

Dados mecânicos

Peso [g]	1236
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Conexão do sensor	1/2" NPS Ø 6 mm adequado para G 1/2 e 1/2" NPT
Conexão de processo	Adaptador para soldagem Ø 38,1 mm
Comprimento de instalação EL [mm]	191
Tamanho do furo [mm]	228,6

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------