


Tubo protetor para sensores de temperatura

THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=50


Área de aplicação

Modelo	para sensores de temperatura EL = 50 mm	
Resistência à pressão [bar]		100
Aviso da resistência à pressão		< 250 °C

Dados mecânicos

Peso [g]		119
Materiais		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão do sensor		G 1/2 Ø 6 mm
Conexão de processo		G 1/2
Comprimento de instalação EL [mm]		27
Tamanho do furo [mm]		54

Observações

Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------