

Tubo protetor para sensores de temperatura

THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=100


Campo de aplicação

Modelo	para sensores de temperatura EL = 100 mm
Resistência à pressão [bar]	100
Aviso da resistência à pressão	< 250 °C

Dados mecânicos

Peso [g]	130,7
Materiais	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão do sensor	G 1/2 Ø 6 mm
Conexão de processo	G 1/2
Comprimento de instalação EL [mm]	74
Tamanho do furo [mm]	100

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------