




Tubo protetor para sensores de temperatura

THERMOWELL, D6/ G1/4 /L=150



Área de aplicação		
Modelo		para sensores de temperatura EL = 150 mm
Resistência à pressão	[bar]	100
Aviso da resistência à pressão		< 250 °C
Dados mecânicos		
Peso	[g]	104,3
Materiais		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão do sensor		G 1/4 Ø 6 mm
Conexão de processo		G 1/4
Comprimento de instalação EL	[mm]	124
Tamanho do furo	[mm]	150
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça