



Tubo protetor para sensores de temperatura

THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=20



Área de aplicação		
Modelo		para sensores de temperatura EL = 83 mm
Resistência à pressão	[bar]	16
Dados mecânicos		
Peso	[g]	101,2
Materiais		1.4435 (aço inoxidável / 316L)
Máx. torque de aperto	[Nm]	20
Conexão do sensor		G 3/8 Rosca interna Ø 3 mm
Conexão de processo		G 1/2
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias		< 0,4 / -
Comprimento de instalação EL	[mm]	20
Tamanho do furo	[mm]	83
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça