


E40434



Adaptador de processo para pequena vazão volumétrica

FLOW ADAPT



Área de aplicação

Aplicação	para aplicações industriais
Montagem	via rosca única G1/8A, posição de montagem aleatória; (SA5)
Temperatura do fluido [°C]	0...80
Resistência à pressão [bar]	100

Faixa de medição / de ajuste

Intervalo de velocidade [ml/min]	2...150
----------------------------------	---------

Dados mecânicos

Peso [g]	212,7
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Conexão do sensor	M12 x 1
Conexão de processo	G 1/8

Acessórios

Material incluído	vedação: 1, U-seal
Acessório opcional	Adaptador: ≤ 30 bar, E40101 Adaptador: ≤ 300 bar, E40236

Observações

Observações	pode ser usado somente em combinação com o modo relativo do sensor de fluxo.
Unidades por embalagem	1 peça