




Cabo de conexão com soquete


ADOGH050MSS0010E05

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 43
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
cabo: 10 m, PVC, laranja; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
conexão elétrica - soquete		

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado




E40051



Cabo de conexão com soquete

ADOGH050MSS0010E05

Conexão



	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GY =	cinza
WH =	branco