

E40059



Cabo de conexão com soquete

ADOGH050MSS0002E05

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC070
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 43
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade		1 peça

**Cabo de conexão com soquete**

ADOGH050MSS0002E05

conexão elétricacabo: 2 m, PVC, laranja, Ø 5,7 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

**Conexão**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GY =	cinza
WH =	branco