


Adaptador rosqueável para sensores de processo

Adapter SI1/G1/4/VA



CRN

Área de aplicação

Aplicação	para aplicações industriais
Substâncias	fluidos líquidos e gasosos
Resistência à pressão [bar]	100

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]	60,6
Dimensões [mm]	M18 x 1,5
Designação da rosca	M18 x 1,5
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Conexão do sensor	M18 x 1,5 Rosca interna
Conexão de processo	conexão da rosca G 1/4
Profundidade de imersão [mm]	13,5; (Sondas de medição SID, SFD, TN)

Acessórios

Material incluído	vedação: 1, AFM
-------------------	-----------------

Observações

Observações	Em aplicações de >30 bar, utilizar adaptador de alta pressão adequado. Na utilização de água potável, substituir as vedações fornecidas por outras mais adequadas!
Unidades por embalagem	1 peça